

**Garant****DNMG 110408, Categorie: HB7415****Date comandă**

Numărul de comandă	250654 HB7415
GTIN	4045197816542
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 110408 HB7415 Categorie: HB7415

Sfărâmător de așchii: TIS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 70 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 70 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	TIS
Avans $f$	0,1 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	S

Categorie	HB7415
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire