

**Garant****TN.G 160404, Categorie: HB7415****Date comandă**

Numărul de comandă	251542 HB7415
GTIN	4045197816818
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TN.G 160404 HB7415 Categorie: HB7415  
Sfârâmător de aşchii: TIM  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 70 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4 mm
Categorie	HB7415
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,1 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 70 m/min
Aplicația principală	S

Sfârâmător de așchii	TIM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TN.G 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire