


Garant
CCMT 120408, Categorie: HB7415


Date comandă

Numărul de comandă	260066 HB7415
GTIN	4045197816931
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 120408 HB7415 Categorie: HB7415
 Sfărâmător de așchii: TIS
 Toleranță: MF
 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2 mm
 Avans f : 0,1 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 70 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,1 mm/rot
Aplicația principală	S
Sfărâmător de așchii	TIS
Categorie	HB7415
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 70 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2 mm
Rază la colț	0,8 mm

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire