

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: HB7120-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260458 HB7120-1
GTIN	4045197817327
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T302 HB7120-1 Categorie: HB7120-1

Sfărâmbător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 260 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmbător de așchii	VM
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 260 m/min
Aplicația principală	M
Categorie	HB7120-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot

Rază la colț	0,2 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire