

Garant**TCMT 16T308, Categorie: HB7415****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260958 HB7415 |
| GTIN | 4045197817006 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

TCMT 16T308 HB7415 Categorie: HB7415
Sfărâmător de aşchii: TIS
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1 mm
Avans f : 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 70 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|---------------|
| Aplicația principală | S |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 60 - 70 m/min |
| Categorie | HB7415 |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 1 mm |
| Sfărâmător de aşchii | TIS |
| Avans f | 0,1 mm/rot |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TCMT 16T308 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |