



Dispozitiv de aliniere „Herkules”, Cea mai mare înălțime de rezemare: 190mm



Date comandă

Numărul de comandă	374900 190
GTIN	4020772072797
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Construcție foarte stabilă; fontă cu grafit nodular și oțel călit. **Suprafețele rectificade ale penei permit ajustarea pe înălțime sensibilă și uniformă** cu o precizie de peste 1/10 mm. Ajustarea pe înălțime poate fi realizată prin șurubul cu cap striat sau cu o cheie tubulară hexagonală. Efectul dublu determină o cursă lungă și o mișcare perfect verticală fără deplasare laterală.

Aplicație:

În special pentru fixarea pieselor grele din fontă sau forjate pe mașini-unelte mari.

Livrare:

Inclusiv pastilă înlocuibilă cu bilă Cod 375000.

Notă:

Suport de piese plat cu gaură de centrare \varnothing 12 mm pentru suporturile Cod 375000 – 375030.

Descriere tehnică

Cea mai mare înălțime de rezemare	190 mm
Capacitate de portantă	250 kN
Ajustare pe înălțime pentru fiecare rotație a arborelui	2,02 mm
Cea mai mică înălțime de rezemare	170 mm

Suprafață de bază (lățime)	145 mm
Suprafață de bază (lungime)	175 mm
Tip	6460
Tip produs	Pană