




Dispozitiv de verificare a concentricității RPGP, Pentru Ø piesei: 1-25mm



Date comandă

Numărul de comandă	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Clasa articolului	46L

Descriere

Execuție:

Placă de bază călită și rectificată cu 2 canale de fixare. Deplasarea prin culisare fără trepte a suportului prismatic (cu suprafață de contact din carbură), a dispozitivului de rulare cu cilindri și a suportului articulată. Opritor universal, rectificat de precizie, montabil în plan și perpendicular la prisme. Prin **unghiul prisme de 108°** pot fi verificate și piesele poligonale. Suport articulată și pivotant pentru prinderea ceasului comparator sau a ceasului comparator cu levier.

Aplicație:

Verificarea preciziei planeității și concentricității pieselor cilindrice.

Livrare:

Placă de bază cu 2 păpuși prismatice cu suport în V și un opritor, dispozitiv cu cilindri și suport articulată (livrare fără ceas comparator)

Accesorii opționale:

Suport articulată cu piuliță T Cod 443295. Păpuși mobile cu role și păpuși cu suport în V Cod 443050 – 443160 cu o lățime a piuliței 10 h6. Păpușă cu suport în V reglabilă pe înălțime, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Lungime placă de bază	350 mm
Pentru Ø piesei	1 - 25 mm
Greutate	12 kg

Lățime placă de bază	160 mm
Lățime H7 a canalelor în T	10 mm
Tip produs	Aparat de măsurare a concentricității și a planeității

Accesorii

Pereche de păpuși mobile cu role pentru înălțimea vârfulor 50/75 mm	443160 50/75
Suport articulată cu piuliță T Cursă maximă 130 mm	443295 130
Suport articulată cu piuliță T Cursă maximă 200 mm	443295 200
Pereche de păpuși mobile reglabile pe înălțime Pentru Ø maxim al piesei 32 mm	443050 32