

## Mitutoyo

### Aparat de precizie pentru măsurarea înălțimilor, Înălțimea de trasare: 200mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	443500 200
GTIN	4946368091303
Clasa articolului	44A

#### Descriere

##### Execuție:

Bază solidă cu suprafață de rezemare rectificată, **rigla gradată este călită și rectificată.**

Toate gradațiile sunt cromate mat, antireflexie. Gradație neagră de calitate. Cu reglaj fin. Muchiile riglei gradate ușor ridicate, nu permit cursorului deteriorarea gradației. Valoarea zero a gradației și vârful de trasare sunt corelate cu suprafața de rezemare a bazei (posibilitate de trasare de la „0”). Astfel, cotele din desen pot fi transferate direct fără erori de calcul.

Acul de trasat este **armat cu carbură.**

#### Descriere tehnică

Secțiune transversală a coloanei de măsurare	20×6 mm
Înălțimea de trasare	200 mm
Lățime suprafața bazei	65 mm
Lungime suprafața bazei	100 mm
Calibrarea	E1
Vernier	1/50 mm

Eroare de toleranță	0,03 mm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Tip produs	Coloană verticală și sistem de marcare

## Servicii

Calibrare Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024630 300
Calibrare DAkkS Aparat / coloană de măsurare și trasare pe înălțime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	024640 300

## Accesorii

Ac de trasat de schimb, armat cu carbură Pentru înălțimea trasării 200 mm	443510 200
---	------------