



## Dispozitiv de verificare a concentricității cu suprafață de măsurare șlefuită fără ceas comparator, Înălțimea vârfurilor: 100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	443000 100
GTIN	4030234000183
Clasa articolului	46K

### Descriere

#### Execuție:

##### Stativ de măsurare:

Cu reglaj fin și orificiu de prindere 8 H7. Traversa este reglabilă în înălțime și în toate părțile.

##### Păpuși mobile:

Deplasabile. Păpușa stângă cu vârf fix, păpușa dreaptă cu vârf mobil.

##### Banc de măsurare:

Finisare exactă, cu 2 canale în T. Pentru prinderea păpușilor (toleranță H7) respectiv a stativului de măsurare.

##### Planeitate conform DIN 876/1.

##### Aplicație:

Pentru măsurarea concentricității și a planeității precum și a controlului comparativ al paralelismului și al diametrului.

##### Livrare:

Banc de măsurare, suport de măsurare Păpuși mobile fără prisme.

### Descriere tehnică

Înălțimea vârfurilor	100 mm
Ø braț transversal	16 mm
Înălțime totală fără suportul de măsurare	200 mm

Lungime placă de bază	700 mm
Lățime placă de bază	180 mm
Lungime braț transversal	125 mm
Distanța maximă dintre vârfuri	450 mm
Ø coloane	22 mm
Alinierea nivelului privind înălțimea păpușilor mobile	±0,01 mm
Înălțimea coloanei	200 mm
Greutate	35 kg
Ø pinolei	22 mm
Lățime H7 a canalelor în T	12 mm
Calibrarea	Preț la cerere
sarcină mare per pereche	20 kg
Tip produs	Aparat de măsurare a concentricității și a planeității

## Accesorii

Pereche de păpuși mobile reglabile pe înălțime Pentru Ø maxim al piesei 65 mm

443050 65

Pereche de păpuși mobile cu role pentru înălțimea vârfurilor 100 mm

443160 100