

Garant**ONEU 05T6 ANER, HB7630, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	213433 INOX
GTIN	4045197879981
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Pe ambele părți cu 2x8 tăișuri.

Recomandare:

Pentru suprafețe de cea mai bună calitate, alegeți toleranța E a plăcuțelor împreună cu plăcuță(-e) lată(-e) pentru finisare.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans f_z per dinte	0,2 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	16
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ONMU 05T6 ANER
Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	3 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		