




Dispozitiv de verificare a concentricității cu suprafață de măsurare șlefuită fără ceas comparator, Înălțimea vârfulor: 150mm



Date comandă

Numărul de comandă	443000 150
GTIN	4030234000305
Clasa articolului	46K

Descriere

Execuție:

Stativ de măsurare:

Cu reglaj fin și orificiu de prindere 8 H7. Traversa este reglabilă în înălțime și în toate părțile.

Păpuși mobile:

Deplasabile. Păpușa stângă cu vârf fix, păpușa dreaptă cu vârf mobil.

Banc de măsurare:

Finisare exactă, cu 2 canale în T. Pentru prinderea păpușilor (toleranță H7) respectiv a stativului de măsurare.

Planeitate conform DIN 876/1.

Aplicație:

Pentru măsurarea concentricității și a planeității precum și a controlului comparativ al paralelismului și al diametrului.

Livrare:

Banc de măsurare, suport de măsurare Păpuși mobile fără prisme.

Descriere tehnică

Ø pinolei	22 mm
Lungime placă de bază	700 mm
Lățime placă de bază	180 mm

Greutate	38 kg
Alinierea nivelului privind înălțimea păpușilor mobile	±0,01 mm
Ø coloane	22 mm
Înălțimea vârfurilor	150 mm
Distanța maximă dintre vârfuri	450 mm
Înălțimea coloanei	250 mm
Înălțime totală fără suportul de măsurare	250 mm
Lungime braț transversal	125 mm
Ø braț transversal	16 mm
Lățime H7 a canalelor în T	12 mm
Calibrarea	Preț la cerere
sarcină mare per pereche	20 kg
Tip produs	Aparat de măsurare a concentricității și a planeității

Accesorii

Pereche de păpuși mobile cu role pentru înălțimea vârfurilor 100 mm	443160 100
Pereche de păpuși mobile reglabile pe înălțime Pentru Ø maxim al piesei 65 mm	443050 65