

Mitutoyo**Micrometru de exterior cu palpatoare - nicovale prismatice în V, Domeniu de măsurare: 10-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	422300 10-25
GTIN	4946368009971
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Cu palpatoare- nicovale în formă de prismă pentru măsurarea pieselor triunghiulare sau pentagonale. Etrier de măsurare lăcuit. Pasul tije este corectat în funcție de unghiul prisme.
Triunghiular cu un unghi al prisme de 60°.

Aplicație:

Pentru măsurarea **sculelor cu 3 sau 5 tăișuri** (freze, alezoare).

Livrare:

Inclusiv etalon de reglare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	10 - 25 mm
Ø pivot	6,35 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Unghiul prisme	60 (triunghiular) grad
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B8
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior pentru flancurile de filet, inclusiv setarea dimensiunii Dimensiunea nominală maximă 100 mm	022320 100
--	------------