



Șaibă conică forma G, Pentru filet: M10



Date comandă

Numărul de comandă	375360 M10
GTIN	4020772081997
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Formele C și D sunt cementate, forma D este îmbunătățită.

Aplicație:

Forma G, datorită diametrului mare, este potrivită și pentru strângerea clemelor de prindere deasupra fantei.

Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.

Standard:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descriere tehnică

Ø găurii d_2	12 mm
Grosime h_4	5 mm
Ø exterior d_5	30 mm
Pentru filet	M10
Tip	6319G
Tip produs	Șaibă conică

