

## Garant

### Mandrine cu strângere rapidă – fretare, HSK-E 40, Ø de strângere D1: 6mm



#### Date comandă

Numărul de comandă	308028 6
GTIN	4045197882202
Clasa articolului	31A

#### Descriere

##### Execuție:

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Ajustare integrată pe lungimea sculelor, interval de reglare 10 mm.
- Mărimea 3 – 5 în cazul metalului dur, începând cu mărimea 6 în cazul HSS și HM.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

**GARANT:** – Suprafețe funcționale HSK prelucrate.

##### Aplicație:

Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

##### Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, extensie de mandrină cu strângere rapidă Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 304755.

#### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	60 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Suport	HSK-E 40
Normă pentru suport	DIN 69893

Normă pentru suport	ISO 12164-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Dulap integrat în bază	354290
Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1