

Mitutoyo**Micrometru de interior cu cioc de măsurare, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu carbură. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu șurub de reglare și blocare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	7 μm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B4
Tip produs	Micrometru de interior cu cioc de măsurare

Servicii

Calibrare Micrometru de interior cu cioc de măsurare
Domeniu de măsurare maxim 75 mm

022360 75

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 75 mm

484030 75

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 70 mm

484030 70

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 50 mm

484030 50

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 65 mm

484030 65

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 55 mm

484030 55

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 60 mm

484030 60