

Mahr**Micrometru cu ceas comparator de precizie pe suport, Domeniu de măsurare: 0-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Etrier rezistent din oțel, posibilitate de înclinare la 45°; raport cu baza robustă. Opritor reglabil pe înălțime. Tijă de măsurare din oțel inoxidabil, călită și rectificată. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. Vernier și părțile de citire cromate mat. Cu protecție izolatoare pentru mîini. Forță de măsurare constantă. Tija mobilă realizează deschiderea cu un levier. Recomandat special pentru piese fabricate în serie, precise și pentru un control rapid.

Precizie:**Ceas comparator de precizie DIN 863 – Micrometru 2 μm.****Livrare:**

Inclusiv ceas comparator de precizie Millimes Cod 434674 Ref 50/1.

Descriere tehnică

Citire micrometru	0,005 mm
Domeniu de măsurare	0 - 50 mm
Ø tamburului micrometric	25 mm
Ø pivot	7,5 mm

Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie	±0,05 mm
Citire ceas comparator de precizie	0,001 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Calibrarea	B14
Tip produs	Micrometru cu ceas comparator de precizie

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022410 100
CalibrareMicrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022400 100

Accesorii

Ceas comparator de precizie ± Intervalul de măsurare / citire 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------