

**Micrometru de interior cu cioc de măsurare, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	426800 25-50
GTIN	4045197204134
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu carbură. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu șurub de reglare și blocare.

Livrare:

Inclusiv inel de calibrare pentru ajustare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	12 μm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B4
Calibrarea	L7

Tip produs	Micrometru de interior cu cioc de măsurare
------------	---

Servicii

Calibrare Micrometru de interior cu cioc de măsurare Domeniu de măsurare maxim 50 mm	022360 50
Calibrare DAkkSCalibru-inel Ø maxim 200 mm	028470 200
Calibrare Calibru-inel Ø maxim 50 mm	028400 50

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 30 mm	484030 30
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 50 mm	484030 50
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 40 mm	484030 40