



## Micrometru de interior cu cioc de măsurare, Domeniu de măsurare: 75-100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	426800 75-100
GTIN	4045197204158
Clasa articolului	42B

### Descriere

#### Execuție:

Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu carbură. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu șurub de reglare și blocare.

#### Livrare:

Inclusiv inel de calibrare pentru ajustare.

### Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	16 μm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B4
Calibrarea	L7

Tip produs	Micrometru de interior cu cioc de măsurare
------------	---

## Servicii

Calibrare DAkkSCalibru-inel Ø maxim 200 mm	028470 200
CalibrareCalibru-inel Ø maxim 100 mm	028400 100
CalibrareMicrometru de interior cu cioc de măsurare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022360 100

## Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100