



Polizor unghiular WPO, Tip: 72214950



Date comandă

Numărul de comandă	077712 72214950
GTIN	4014586862743
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

- Reglare electronică fără trepte a turației pentru utilizarea optimă a sculei folosite.
- Utilizabil cu dornul de fixare ca mașină de satinat pentru operații longitudinale.
- Stabilitate maximă a turației la orice sarcină pe întregul domeniu de reglare.
- Blocaj autopornire pentru prevenirea repornirii necontrolate după întreruperea curentului.

Livrare:

Polizor unghiular Fein WPO 14-25E, mâner suplimentar. 1 geantă de transport, 1 suport (rabatabil), etrier de protecție, dorn de fixare pentru cilindri și role (100 mm), perie mică, elastică, plată (100×100 mm, granulație 60), disc de șlefuit cu lamele (100×100 mm, granulație 180), disc-suport cu fixare prindere cu scai (Ø 115 mm, M14), 1 disc de șlefuit vălurit 30×150 mm, dorn de fixare 15-50 mm, 10 discuri de șlefuit cu scai (Ø 115 mm fin).

Accesorii opționale:

Set standard de șlefuit pe suprafață, Cod 077718 Ref. F, set de satinare pentru profiluri, Cod 077718 Ref. S, set de lustruire, Cod 077718 Ref. P, set de șlefuit pentru țevi, Cod 077718 Ref. R.

Descriere tehnică

Putere absorbită	1200 W
------------------	--------

Denumirea producătorului	Set de pornire WPO, din oțel superior
Greutate	2,4 kg
Sistem de prindere	M14
Ø maxim al uneltei de polizare	250 mm
Vibrație maximă conform EN	3,5 m/s ²
Interval de turație	900 - 2500 min ⁻¹
Ambalaj	Geantă de transport
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor

Accesorii

Set din oțel superior pentru polizor unghiular WPO Tip S	077718 S
Set din oțel superior pentru polizor unghiular WPO Tip F	077718 F
Set din oțel superior pentru polizor unghiular WPO Tip R	077718 R