

**Bandă de șlefuit Cubitron™II 984F, 50×2000 mm, Granulație: 60****Date comandă**

Numărul de comandă	558452 60
GTIN	4046719801541
Clasa articolului	53S

Descriere**Execuție:**

Cubitron™ II Bandă de șlefuit 984F cu granulație ceramică pură cu formă precisă pe suport stabil de poliester YF. **Bandă de șlefuit performantă pentru șlefuire preliminară** pe mașini de șlefuit staționare. Șlefuire la rece prin material abraziv suplimentar.

Țesătură YF (robustă) pentru **mașini de șlefuit staționare cu presiuni mari de lucru.**

Aplicație:

Pentru prelucrarea tuturor oțelurilor, recomandată în special pentru materialele greu de prelucrat cum ar fi **oțelul aliat, inoxidabil, aliajele de nichel, cromul, titanul, aluminiul.**

Notă:

Alte granulații, calități și dimensiuni se livrează la cerere în conformitate cu cantitatea minimă de livrare a producătorului. În lipsa indicațiilor necesare la comandă, livrarea se realizează cu liant standard. Benzile de șlefuit pentru mașini de satinat sunt prezentate începând cu Cod 568526.

Descriere tehnică

Granulație	60
Serie	Cubitron™II 984F

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	50 mm
Lungimea benzii de șlefuit	2000 mm
Caracteristici nume produs	50×2000 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții	35-40 m/s	
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	32-38 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	20-25 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	32-38 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	25-30 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20-25 m/s	H
INOX	recomandat	18-30 m/s	
GG(G)	recomandat	30-45 m/s	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		