

**Mitutoyo****Micrometru de interior cu cioc de măsurare, Domeniu de măsurare: 25-50mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Clasa articolului	44A

## Descriere

### Execuție:

Tijă călită, lepuită și rectificată complet. Ciocuri de măsurare rotunjite armate cu carbură. Presiune de măsurare constantă datorită limitatorului de cuplu de frecare. Tambur micrometric cu linii de diviziune și cifre gravate clar cu marcaj negru de contrast. Micrometru cromat. Cu șurub de reglare și blocare.

### Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030.

## Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	6 μm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B4
Tip produs	Micrometru de interior cu cioc de măsurare

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior cu cioc de măsurare  
Domeniu de măsurare maxim 50 mm

022360 50

## Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 32 mm

484030 32

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 46 mm

484030 46

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 30 mm

484030 30

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 38 mm

484030 38

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 44 mm

484030 44

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 42 mm

484030 42

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 26 mm

484030 26

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 35 mm

484030 35

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 40 mm

484030 40

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 36 mm

484030 36

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 45 mm

484030 45

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 34 mm

484030 34

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 28 mm

484030 28

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 25 mm

484030 25

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 50 mm

484030 50