

**Mahr****Micrometru de exterior cu ceas comparator de precizie, Domeniu de măsurare: 100-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Tijă de măsurare din oțel inoxidabil, călită și rectificată. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. Vernier și părțile de citire cromate mat. Cu protecție izolatoare pentru m&acirc;ini. Forță de măsurare constantă. Tijă mobilă a șurubului micrometric, retractabilă. Recomandată &icirc;n special pentru piesele fabricate &icirc;n serie, de mare precizie.

**Precizie:**

**Ceas comparator de precizie DIN 863 – Micrometru 2 μm.**

**Livrare:**

Inclusiv ceas comparator de precizie Millimes Cod 434674 Ref 50/1.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare ceas comparator de precizie	±0,05 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Citire micrometru	0,01 mm
Citire ceas comparator de precizie	0,001 mm
Ø pivot	7,5 mm

Domeniu de măsurare	100 - 150 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B14
Tip produs	Micrometru cu ceas comparator de precizie

### Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022410 200
CalibrareMicrometru de exterior cu ceas comparator de precizie Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022400 200

### Accesorii

Ceas comparator de precizie $\pm$ Intervalul de măsurare / citire 50/1 $\mu$ m	434674 50/1
---	-------------