


**DNMG 150612, Categorie: PV720**

**Date comandă**

Numărul de comandă	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Sfărâmător de așchii	PG
Categorie	PV720
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 490 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tăisuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire