

**TNMG 160404, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 PV720
GTIN	4960664725427
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 4,5 mm
Categorie	PV720
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 490 m/min
Sfărământor de aşchii	PG
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire