

Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde), Triunghiular, Lungime x lățime (mm) grad de finețe: 150X16P**Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 558615 150X16P |
| GTIN | 9003172582085 |
| Clasa articolului | 56Z |

Descriere**Aplicație:**

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **carbură, metale neferoase, sticlă, ceramică, porțelan**. Un material **foarte dur** și cu **proprietăți excepționale de autoascuțire**.

Notă:

A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Grad de finețe | Lustruire |
| Lungime | 150 mm |
| Granulație | 500 |
| Lățime | 16 mm |
| Culoarea | verde |
| Prescurtare pentru material abraziv | SiC |
| Forma | Triunghiular |
| Tip produs | Piatră de honuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| Carbură (HM) | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |