


**WN.G 080408, Categorie: PV720**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252114 PV720
GTIN	4960664726684
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	PG
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	1 - 3,8 mm
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Categorie	PV720
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 490 m/min
Condiție de tăiere	continuuă
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire