


DNMG 150604, Categorie: PV720

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 250696 PV720 |
| GTIN | 4960664724574 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 110 - 520 m/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Sfărâmător de aşchii | PQ |
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Avans f | 0,05 - 0,3 mm/rot |
| Categorie | PV720 |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare |
| Materialul sculei | Metalceramice |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DNMG 150604 |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 4 |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire