

**VNMG 160404, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	251752 PV720
GTIN	4960664726455
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Categorie	PV720
Sfărâmtător de așchii	PQ
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 520 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tăisuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire