

**VNMG 160408, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	251754 PV720
GTIN	4960664726462
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	110 - 520 m/min
Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PV720
Sfărâmător de aşchii	PQ
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăişuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire