

**CCMT 060202, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	GK
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 270 m/min
Categorie	PV720
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire