

**CCMT 09T302, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	PV720
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	GK
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Numărul de schimbări / tăisuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire