

**CCMT 120408, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PV720
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 270 m/min
Sfărâmbător de aşchii	GK
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire