

**DC.T 11T302, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	HQ
Categorie	PV720
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire