

**DCMT 11T308, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Categorie	PV720
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 270 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	HQ
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire