

**DCMT 070208, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260486 PV720
GTIN	4960664726875
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmbător de aşchii	GK
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PV720
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070208
Numărul de schimbări / tăisuri	2

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire