

**HOLEX****Bară pe dreapta conform DIN 4973 (ISO 8), M20, Pătrat coadă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296330 12
GTIN	4045197884787
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

Pentru găuri cu $\varnothing$ de la	21 mm
Pătrat coadă	12 mm
Lungimea totală	180 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit