

**Bară pe dreapta conform DIN 4973 (ISO 8), M20, Pătrat coadă: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296330 25
GTIN	4045197884817
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	25 mm
Pentru găuri cu Ø de la	43 mm
Lungimea totală	300 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit