

**DCMT 11T302, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260488 PV720
GTIN	4960664726844
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	GK
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	PV720
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Metaloceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tăişuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire