

Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D, Tip: 150



Date comandă

Numărul de comandă	360430 150
GTIN	2050001073303
Clasa articolului	38F

Descriere

Execuție:

5 axe reglabile continuu la 360°.

- **Reglare rapidă, fără trepte.**
- **Suport M8 pentru piulițe sau montaj direct.**

Aplicație:

Pentru utilizarea pe mașini de găurit și de frezat.

Material:

Aluminiu eloxat.

Accesorii opționale:

Piulițe în T cu M8 a se vedea Cod 370520 Ref. 12 – 18.

Înălțimea utilă N: 145 mm

Distanță între axe S A: 80 mm

Înălțimea utilă N: 145 mm

Înălțimea totală: 210 mm

Distanță între axe S A: 80 mm

Recomandat pentru codul de culoare: Centro Gripp

Recomandat pentru codul de culoare: Basic

Recomandat pentru codul de culoare: T-Rex

Descriere tehnică

Înălțimea totală	210 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare	Basic
Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	Duo
Recomandat pentru codul de culoare	Duo Plus
Recomandat pentru codul de culoare	HD-Allmatic
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Greutate	0,65 kg
Înălțimea utilă N	145 mm
Distanță între axe S A	80 mm
Tip produs	Opritor

Accesorii

Mâner de schimb Tip GRIFF

360431 GRIFF