

HOLEX**Cuțit de strunjit pe interior pe stânga conform DIN 4974 (ISO 9), P20/K25,
Pătrat coadă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296455 12
GTIN	4045197884886
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul așchierii de degroșare și al așchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø de la	21 mm
Pătrat coadă	12 mm
Lungimea totală	180 mm
Materialul sculei	P20/K25
Tip produs	Cuțit pentru strunjit