



Menghină cu bielă cu pârghie de mână alternantă, Tip: 7



Date comandă

Numărul de comandă	376760 7
GTIN	4020772092665
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- **Construcție foarte stabilă, cu ghidaj al bieiei.**
- **Bielă și pârghie de mână cu funcționare în același sens.**
- **Corp de bază din fontă maleabilă.**
- **Componentele pârghiei și biela din oțel îmbunătățit, galvanizat și pasivat.**
- **Șurub de fixare călit.**
- **Bolțuri călite, bucșe sinterizate care nu necesită mentenanță.**
- **Pentru forțe de strângere ridicate.**
- **Corp de bază din fontă maleabilă, brunat.**

Aplicație:

- **Pentru prinderea / eliberarea rapidă la execuția în serie.**
- **Ca dispozitiv de fixare reglabil cu apăsare și ridicare.**
- **Pentru montare în dispozitive speciale.**
- **Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, curbare, sudare, montare etc.**

Descriere tehnică

Greutate	4,28 kg
Forță de fixare P (apăsare și ridicare)	25000 N

Ø găurii d	10,5 mm
Lungimea corpului de bază f	198 mm
Distanță între găuri k	12 mm
Distanță între găuri g	54 mm
Șurub de strângere	M12×50 mm
Distanță între găuri l	45 mm
Înălțimea de strângere h până la mijlocul șurubului	22 mm
Distanță între găuri m	45 mm
Cursă de strângere	75 mm
Lățimea corpului de bază n	84 mm
Înălțimea totală H	285 mm
Lungimea totală L	355 mm
Tip	6842PL
Tip produs	Dispozitiv de fixare cu bielă