

HOLEX**Bară de canelare pe dreapta conform DIN 263 (ISO 11), M20, Pătrat coadă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	297145 16
GTIN	4045197885616
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

Aplicație:

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

Atenție:

În cazul aşchierii de degroşare și al aşchierii întrerupte, tăișul trebuie ascuțit cu un ascuțitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

Descriere tehnică

Pătrat coadă	16 mm
Lățimea lamei	5 mm
Pentru găuri cu Ø de la	40 mm
Adâncime de retezare maximă t_{max}	12 mm
Lungimea totală	180 mm
Materialul sculei	M20
Tip produs	Cuțit pentru strunjit