

**Cuțit pentru strunjit pe dreapta conform DIN 4980 (ISO 6), M20, Pătrat coadă: 10mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 296830 10     |
| GTIN               | 4045197885487 |
| Clasa articolului  | 22E           |

**Descriere****Execuție:**

Echipat cu plăcuțe din carbură ascuțite cu diamant.

**Aplicație:**

P20 / K25 pentru prelucrarea oțelului și fontei.

M20 pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile.

**Atenție:**

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).

**Descriere tehnică**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Pătrat coadă      | 10 mm                 |
| Lungimea totală   | 90 mm                 |
| Materialul sculei | M20                   |
| Tip produs        | Cuțit pentru strunjit |