

3M**Bandă de șlefuit din material abraziv (A) DF-BL, 13×305 mm, Comparație granulație: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	558476 100
GTIN	4046719327676
Clasa articolului	53M

Descriere**Execuție:**

Bandă de șlefuire abrazivă din material textil rezistentă la rupere și flexibilă cu **stabilitate mare a muchilor**.

Bandă nylon, flexibilă pentru utilizare pe mașini manuale.

Material abraziv din nylon, sintetic, cu granulație cu liant de rășină sintetică, durabilitate îndelungată, **finisare uniformă a suprafețelor, disipare bună a căldurii**.

Aplicație:

Pentru debavurare, măturare și finisare. **Suportul textil cu întindere redusă** este recomandat în special pentru solicitări mai mari pe mașini de rectificat cu aer comprimat.

Descriere tehnică

Comparație granulație	100
Culoarea	maro
Execuție	A coarse
Grad de finețe	grosier

Serie	DF-BL
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Lățime bandă de șlefuit	13 mm
Lungimea benzii de șlefuit	305 mm
Caracteristici nume produs	13×305 mm
Tip produs	Bandă de șlefuit din material abraziv

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat	20-25 m/s	
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	20 m/s	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	20 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	20 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20 m/s	H
INOX	recomandat	20 m/s	
Ti	recomandat	20 m/s	
GG(G)	recomandat	20 m/s	K
CuZn	recomandat	20 m/s	N
Plastic, GRP	recomandat	20 m/s	
Lemn	recomandat	20 m/s	
Lăcuit	recomandat	20 m/s	
Uni	recomandat	20 m/s	
Uscat	recomandat		