

**Sculă pentru vălțuit/galetat tip EG5 Universal, Tipul de prindere a cozii: VDI40****Date comandă**

Numărul de comandă	291505 VDI40
GTIN	4060491000084
Clasa articolului	29F

Descriere**Execuție:**

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.

Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

Rezultate constante datorită măsurării continue a forței de rulare.

Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm² și o duritate de până la 45 HRC.

Adaptat pentru:

Gamă de \varnothing (recomandată): 10 mm – 100 mm

Livrare:

Două role de schimb montate în colivie.

Notă:

Bitul de sculă pentru suprafața de prelucrat depinde de tipul revolverului (stea sau disc).

- **Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.**
- **Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.**

Descriere tehnică

Forța maximă de rulare	3 kN
Deplasare a axei vârfului f	80 mm
Ø rolei	5 mm
Tipul de prindere a cozii	VDI40
Lungime activă L _A	121 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri