



Sculă pentru vălțuit/galetat tip EG14 Universal, Tipul de prindere a cozii: PSC80



Date comandă

Numărul de comandă	291515 PSC80
GTIN	4060491000169
Clasa articolului	29F

Descriere

Execuție:

Pentru utilizare pe mașinile de strunjit CNC și pe cele convenționale.

Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuție pe dreapta, cât și pe stânga.

Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).

Rezultate constante datorită măsurării continue a forței de rulare.

Aplicație:

Pentru finisarea mecanică a suprafețelor.

Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistență la tracțiune de până la 1400 N/mm² și o duritate de până la 45 HRC.

Adaptat pentru:

Gamă de \varnothing (recomandată): începând de la 50 mm

Notă:

Bitul de sculă pentru suprafața de prelucrat depinde de tipul revolverului (stea sau disc).

- **Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.**
- **Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.**

Descriere tehnică

Forța maximă de rulare	8 kN
------------------------	------

Ø rolei	14 mm
Deplasare a axei vârfului f	44 mm
Tipul de prindere a cozii	PSC80
Lungime activă L _A	196 mm
Direcție de tăiere	Stânga și dreapta
Tip produs	Concasor neted cu valțuri