


**Bloc de fixare cu magneți din neodim, Lungime: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	380870 200
GTIN	4045197311320
Clasa articolului	33S

**Descriere****Execuție:**

- **Forță de fixare extrem de ridicată datorită procedurii special dezvoltat.**
- **Corp stabil din oțel pur cu comandă PORNIT-OPRIT pe partea frontală.**
- **Lamele din alamă 2 mm / oțel 4 mm.**
- **Sistem de magneți din neodim.**

**Aplicație:**

- **Pentru piese greu de fixat, precum Ferrotic, carbură cu adaos de cobalt.**
- **Pentru electroeroziune și rectificare.**

**Notă:**

Adaptare pentru toate sistemele de strângere în punctul zero GARANT Zeroclamp disponibile pe piață (Partool, 3R, Mecatool, Erowa etc.) se livrează opțional. **La comandă vă rugăm să indicați datele corespunzătoare.**

**Descriere tehnică**

Greutate	4,2 kg
Înălțime	51 mm
Înălțimea câmpului magnetic	4 mm
Lățime	70 mm
Lungime	200 mm

Forță nominală de prindere	180 N/cm <sup>2</sup>
Toleranță înălțime	+0,5 / -2 mm
Tip produs	Placă de strângere cu magnet