

Pneumatisch

**Foarfecă cu pârghie pentru tablă, Model: 1BR/4****Date comandă**

Numărul de comandă	769930 1BR/4
GTIN	2050001933362
Clasa articolului	76L

**Descriere****Execuție:**

Corp de tăiat stabil din oțel îmbunătățit. Sanie portcuțit oscilantă, fără joc (cu pierderi minime de frecare), cuțit din oțel pentru scule, călit special și șlefuit. Braț de pârghie cu arc compensator pentru greutate ca protecție împotriva accidentelor, diferite bolțuri rotative reglabile, toate modelele au un aparat de strângere a tablei reglabil fără trepte.

Cu pârghie pentru transmisie cu articulație. Taie table și oțel rotund.

**Culoare:**

Roșu maroniu.

**Notă:**

- La comenzile ulterioare de cuțite de schimb, se vor preciza următoarele informații: marca, modelul, dacă este posibil și numărul mașinii sau schița precisă a dimensiunilor.
- Vă rugăm să aveți în vedere că: puterea de tăiere menționată reprezintă puterea maximă de tăiere. În cazul unei solicitări permanente în intervalul superior de tăiere, vă recomandăm modelul următor ca mărime.
- Informațiile cu privire la puterea de tăiere se referă la un material cu rezistență la întindere de 450 N/mm<sup>2</sup>.

**Descriere tehnică**

Puterea de tăiere, grosimea tablei	până la 4 mm
Model	1BR/4
Lungimea cuțitului jos	120 mm
Putere de tăiere oțel rotund	până la 10 mm
Greutate	10,5 kg
Lungimea cuțitului sus	149 mm
Tip produs	Clește de tăiere

## Accesorii

Arc de siguranță a pârgiei Recomandat pentru modelul 1BR4/2	769933 1BR4/2
Arc de siguranță a pârgiei Recomandat pentru modelul 1BR/4	769931 1BR/4
Cuțit de schimb pentru tablă (lamă inferioară) Model 1BR/4	769934 1BR/4
Cuțit de schimb pentru tablă (lamă superioară) Model 1BR/4	769932 1BR/4