

**Garant**
**Burghiu scurt HSS-Co8 FS, TiAlN, Ø DC h8: 9,3 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	113140 9,3
GTIN	4045197003973
Clasa articolului	11B

**Descriere**
**Execuție:**

Extrem de **rezistent și stabil** datorită **miezului întărit**. Profil ascuțit, cu o precizie ridicată a concentricității.

Cu geometrie la vârf Forma S (specială).

**Avantaj:**

**Recomandat pentru execuția găurilor cu adâncime redusă (aprox. 2 – 4×D)** pentru mașini tip CNC și automate.

**Recomandare:**
**Adâncime maximă de găurire:**

Lungimea canalelor de aşchii (consultați tabelul) minus  $1,5 \times \varnothing$  nominal.

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 1897

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată  $L_2$ : 26,1 mm

Lungimea canalului de aşchii  $L_c$ : 40 mm

Lungimea totală L: 84 mm

Ø cozii  $D_s$ : 9,3 mm

Avans f pentru oțel < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,1 mm/rot

**Descriere tehnică**

Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rot
Ø nominal $D_c$	9,3 mm
Lungimea canalului de aşchii $L_c$	40 mm

Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D <sub>s</sub>	9,3 mm
Lungimea totală L	84 mm
Standard	DIN 1897
adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub>	26,1 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip	FS
Unghiul elicei	38 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal