

**Traductor „FMT”, Momentul maxim: 10Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	654350 10
GTIN	2050001016676
Clasa articolului	66D

Descriere**Execuție:**

- **Senzori statici compleți cu cablu (2 m) pentru racord direct la Cod 654300 sau Cod 654340 (recunoaștere automată a datelor de calibrare).**
- **Fixare directă pe suprafața de lucru cu 3 șuruburi (nu sunt incluse în pachetul de livrare).**

Livrare:

Inclusiv certificat de calibrare UKAS, pe dreapta.

Până la inclusiv Ref. 150 cu simulator de îmbinare înșurubată pentru verificarea șurubelnițelor electrice și pneumatice. În cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Nu se recomandă pentru șurubelnița de impact!

Descriere tehnică

Adaptor pătrat	1/4 inch
Momentul maxim	10 Nm
Domeniu de măsurare	0,5 - 10 Nm
Adaptor hexagonal	1/4 inch
Calibrarea	O4
Direcția de strângere	Strângere la dreapta
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±0,5 %

Fișă de date

Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Servicii

Calibrare DAkKS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 1000	020130 1000
Calibrare DAkKS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	020150 1000/2
Calibrare pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 400	020120 400
Calibrare DAkKS bilateralăDispozitiv / senzor de verificare a momentului Moment de torsiune maxim 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
Calibrare DAkKS pe dreaptaDispozitiv / senzor de verificare a momentului Tip 0,1-1100	020130 0,1-1100

Accesorii

Simulator de șurub Momentul maxim 10 Nm	654352 10
---	-----------